



Silikon do kamienia naturalnego



WŁAŚCIWOŚCI:

Silikon do kamienia naturalnego PRONOVA to neutralnie utwardzany (oksym pentanonu), wysoce elastyczny uszczelniacz silikonowy do bezpiecznego, wolnego od przebarwień uszczelniania marmuru i wysokiej jakości kamienia naturalnego, takiego jak granit, piaskowiec, kwarcyt, trawertyn lub łupek. Odpowiedni do pomieszczeń sanitarnych. Właściwości przeciwgrzybicze (ochrona przed pleśnią). Odporny na promieniowanie UV, starzenie i warunki atmosferyczne.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Idealny do szczególnie trwałego uszczelniania oraz łączenia i dylatacji kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do kompensującego ruchy łączenia materiałów z kamienia naturalnego z konstrukcjami metalowymi (np. konstrukcja schodów). Do zewnętrznego uszczelniania lusterek w połączeniu z kamieniem naturalnym.

ZALETY PRODUKTU:

- Neutralne sieciowanie
- Wykończenie przeciwgrzybicze
- Niezawodnie zapobiega Odbarwianie kamienia atmosferyczne
- Wysoka elastyczność
- Odporność na promieniowanie UV, starzenie i warunki

INFORMACJE TECHNICZNE:

Baza surowcowa:	Polimer silikonowy sieciujący neutralnie
Twardość Shore A:	ok. 25 (±3)
Gęstość:	ok. 1,02 g/cm ³ (±0,03)
Odporność na temperaturę (utwardzanie)	-40 °C do +180 °C
Temperatura przetwarzania:	+5 °C do +40 °C
Utwardzanie:	ok. 2-3 mm/24 h ⁽¹⁾
Czas tworzenia się skóry:	ok. 10-15 minut ⁽¹⁾
Dopuszczalne całkowite odkształcenie:	ok. 25%
Dopuszczalna szerokość złącza:	5-25 mm
Normy i testy:	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-3: XS1 GEV-Emicode® EC 1 plus bardzo niska emisja

⁽¹⁾W zależności od temperatury, wilgotności, chłonności podłoża i głębokości spoiny. Dane zgodnie z normą DIN EN ISO 291 klimat +23 °C / 50% wilgotności względnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoża i powierzchnie klejenia muszą być solidne, czyste i wolne od kurzu, oleju i smaru. Ostrożnie usuń pozostałości starego silikonu za pomocą narzędzia tnącego (np. noża do fug PRONOVA). W przypadku krytycznych podłoży konieczne jest wstępne przygotowanie powierzchni klejenia za pomocą podkładu silikonowego (np. PRONOVA Joint Primer). W przypadku głębokich spoin i w celu uniknięcia trójstronnej przyczepności, należy wstępnie wypełnić spoiny profilem wypełniającym PRONOVA PE. Aby uzyskać doskonały rezultat, zamaskuj krawędzie złącza taśmą samoprzylepną.

PRZETWARZANIE:

Rozciąć kartusz powyżej gwintu, przyciąć dyszę klipsa do żądanej szerokości spoiny i przykręcić. Rozpyl silikon PRONOVA Natural Stone równomiernie i bez ubytków za pomocą standardowego pistoletu do kartuszy i wygładź w czasie formowania się naskórka za pomocą środka wygładzającego (np. PRONOVA Joint Perfect) i odpowiedniego narzędzia (np. PRONOVA Joint Ass). Natychmiast usunąć taśmę samoprzylepną i w razie potrzeby ponownie wygładzić.

CZYSZCZENIE:

Świeże zabrudzenia nieutwardzonym silikonem PRONOVA do kamienia naturalnego można usunąć spirytusem lub terpentyną. To samo dotyczy czyszczenia narzędzi.

Utwardzony uszczelniacz można usunąć tylko mechanicznie za pomocą odpowiedniego narzędzia tnącego (np. noża do spoin PRONOVA).

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Prawdopodobnie przechowywany silikon PRONOVA Natural Stone może być używany przez okres do 18 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu. Należy przestrzegać daty przydatności do użycia (BBD) na kartridżu.

DYSPOZYCJA:

Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Należy przestrzegać oficjalnych przepisów dotyczących utylizacji.

WAŻNE UWAGI:

Materiały zmniejszające przyczepność, takie jak Teflon®, PP, PE, a także podłoża zawierające bitum i smołę nie nadają się jako podkład. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań, w razie wątpliwości należy samodzielnie sprawdzić k o m p a t y b i l n o ś ć materiału.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa umieszczonymi na kartridżu i przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna pod adresem: **www.pronova-dichtstoffe.de**

FORMA DOSTAWY:

Pojemnik:	Wkład 300 ml
Opakowania:	6 sztuk/karton
Odcień koloru:	Przezroczysty, biały, srebrnoszary, piaskowoszary, antracytowy

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na intensywnych testach zastosowań w laboratorium i w praktyce oraz służą jako wytyczne i zalecenia. Nie stanowią one gwarancji ani rękojmi. Odpowiedzialność za odpowiednie zastosowanie spoczywa na użytkowniku. Ze względu na różne materiały i warunki pracy, na które nie mamy wpływu, w razie wątpliwości zalecamy przeprowadzenie własnych testów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 00 800 / 63333782 (numer bezpłatny dla telefonów stacjonarnych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Holandii). Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie wersje tracą ważność.

PRONOVA DICHSTOFFE GMBH & CO. KG

Rudolf-Diesel-Straße 12 - 55543 Bad Kreuznach
Telefon +49 671 920015-0 - Faks +49 671 920015 5020
info@pronova-dichtstoffe.de - www.pronova-dichtstoffe.de

